

开 标 一 览 表

2025 年 3 月 26 日

项目名称	河口街道嵌入式养老服务示范项目--河口街道河盛社区嵌入式智慧居家养老项目
所投分包	SDGP3705030000202502000006
所报核心产品品牌和型号	同声、TSB-631DB-N
所投产品是否均为小型、微型企业产品或监狱企业或残疾人福利性单位产品	是
投标总报价(小写)	12882.00元
投标总报价(大写)	壹万贰仟捌佰捌拾贰元整
项目完成时间	自合同签订之日起15日历天内完成供货并安装调试且通过验收

投标人(公章或电子签章):上海爱医舟医疗科技有限公司
法定代表人或其授权人(签字或印鉴或电子签章):

河口街道嵌入式养老服务示范项目--河口街道河盛社区嵌入式智慧居家养老项目分项报价明细表

序号	设备及产品名称	品牌型号	主要技术标准与参数	单位	数量	单价 (元)	制造商	制造商规模	备注
1	一字扶手	伟誉医疗 WYA001	尺寸58cm*外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.12cm,辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层ABS环保材料,防滑处理。	个	1	144.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
2	一字扶手	伟誉医疗 WYA002	尺寸58cm*外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.08cm,辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层ABS环保材料,防滑处理。	个	1	115.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
3	T型扶手	伟誉医疗 WYA008	长度40*60cm,外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.12cm辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层尼龙原装环保材料,防滑处理。	个	1	250.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
4	U型扶手	伟誉医疗 WYA004	尺寸75cm*20cm*70cm,外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.12cm,带立柱。辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层尼龙原装环保材料,防滑处理。	个	1	380.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
5	U型扶手	伟誉医疗 WYA005	尺寸65cm*20cm*65cm,外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.08cm,不带立柱。辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层尼龙原装环保材料,防滑处理。	个	1	150.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
6	L型扶手	伟誉医疗 WYA00301	尺寸68cm*38cm,外径3.5cm,201钢材,厚度≥0.12cm辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层尼龙原装环保材料,防滑处理。	个	1	240.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合

7	L型扶手	伟誉医疗 WYA00302	尺寸68cm*38cm, 外径3.5cm, 201钢材, 厚度≥0.08cm辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层尼龙原装环保材料, 防滑处理。	个	1	130.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
8	移动坐便器	伟誉医疗 伟誉移动坐便器	适用于老人, 行动不便者, 高矮可调, 升级增高脚垫, 底部加厚防滑条, 使用稳定; 产品尺寸62*59*52cm, ABS材质。	个	1	330.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
9	防滑地垫	伟誉医疗 WY-01防滑垫	在卫生间、厨房、卧室等区域, 铺设防滑地垫, 避免老年人滑倒。PVC材质, 厚度≥5mm, 45*70cm。	个	1	50.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合
10	沐浴椅	福仕得 FST745A	1) 50*43*66-79CM (6档可调), 坐高: 36-49CM, 扶手到地面53.5-66CM, 坐宽42CM, 坐深33CM, 扶手高22CM, 坐板尺寸40*33*5CM, 椅背尺寸41*17CM, 靠背离坐板高度30CM, 两扶手间内宽50CM, 两扶手间外宽56CM 2) 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3) 座靠板: 坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4) 扶手: 扶手采用的是塑胶8字管拆装稳定不晃, 扶手表面安装有泡沫棉, 防滑耐用。 5) 脚腿: 四只脚腿高度6档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用。	个	1	325.00	中山市福仕得 健身器材有限公司	小型	符合
11	床边扶手	伟誉医疗 WYA037	上下扶手架为炭钢材质, 扶手管EVA泡棉扶手。表面喷粉处理, 总体碳钢材料厚度不少于0.1cm, 底架为方形扁管。 用途范围: 适用于老人及起身不便人群, 辅助适用人群众起身助力, 及卧床老人防摔护栏。	个	1	380.00	河北伟誉医疗 康养科技有限公司	小型	符合

			尺寸：上扶手架尺寸高度56cm×宽度26cm，底架60cm*60cm，管材1.2cm*2.4mm椭圆形扁。						
12	拐杖凳	海超医疗 拐杖凳	<p>铝合金材质，材料厚度0.12cm。折叠结构，4档可调脚管，坐板为PP+纤防滑板，防滑橡胶胶脚。</p> <p>适用于老人出行步行辅助，可随时打开为休息坐椅，辅助适用在外出行走辅助作用。</p> <p>尺寸：33*27*(70-80)CM。高度4档可调，座宽：24CM，座高：45-55CM,表面阳极氧化亮面处理。</p> <p>坐板承重指数：≥静载100Kg。</p>	个	1	162.00	河北海超医疗器械有限公司	小型	符合
13	坐便器	福仕得 FST7900B	<p>1) 50*43*66-79CM（6档可调），坐高：36-49CM，扶手到地面53.5-66CM，坐宽42CM，坐深33CM，扶手高22CM，坐板尺寸40*33*5CM，椅背尺寸41*17CM，靠背离坐板高度30CM，两扶手间内宽50CM，两扶手间外宽56CM</p> <p>2) 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3) 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>4) 扶手：扶手采用的是塑胶8字管拆装稳定不晃，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>5) 脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p>	个	1	270.00	中山市福仕得健身器材有限公司	小型	符合
14	助行器	福仕得 YC8207	<p>1. 尺寸：长49CM；宽52CM；高74~92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM，承重：100KG；净重：2.55KG；</p> <p>2. 以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式</p>	个	1	290.00	中山市福仕得健身器材有限公司	小型	符合

			<p>助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：</p> <p>1) 主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。</p> <p>2) 握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。</p> <p>3) 垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>4) 使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。</p>						
15	四脚铝合金拐杖	福仕得 四脚铝合金拐杖	<p>主架采用全铝合金为主要材质，手把采用工程聚丙烯材料。主体管径2.2cm，壁厚0.12cm国标铝管。用途范围：适用于老人行走辅助，康复训练。结构：四脚铝合金结构。产品规格：15*15*（72-94）cm，高度10档可调,脚垫：材质为有弹性，耐磨，表面摩擦系数较高的防滑橡胶脚垫。最大静载荷100kg。</p>	个	1	120.00	中山市福仕得健身器材有限公司	小型	符合
16	防褥疮床垫	君老乐 JLL-T01A	<p>1. 材质：PVC、尼龙 气条数：22条</p> <p>2. 气垫尺寸（未充气）：1950mm×900mm；充气高约后7cm±1cm</p> <p>3. 面料厚度：30丝</p> <p>4. 气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。充气泵的外壳应平整、光滑，无明显划痕，不得有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。气床垫各种标识应清晰，正确，牢固。</p> <p>5. 充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。便孔（如有）应装拆方便、使用可靠。</p>	张	1	520.00	河北君老乐医疗科技有限公司	小型	符合

			<p>6. 充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。</p> <p>7. 气床垫工作载荷应不小于135kg。</p> <p>8. 将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置24h后，最大压力的压力降不大于5%。</p> <p>9. 气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）。</p> <p>10. 充气泵的正常连续工作时间应不小于24h。</p> <p>11. 泵功耗不大于20VA。</p>						
17	折叠轻便 便携超轻 老年轮椅	福仕得 SYIV100-YC30 00W	<p>1. 长宽高：90cm*61cm*82cm；靠背高度：41cm；座位深度：42cm；座位宽度：40cm；座位离地面高度：45cm；前轮直径：6英寸；后轮直径：8英寸，PVC一体轮，实心后轮；轮椅承重：≥100KG；净重量：13.5kg；</p> <p>2. 车架：由高强度6061F铝合金材料管焊接组合成型，采用可折叠结构的轻型轮椅。表面采用静电喷涂处理，时尚美观；双安全扣设计，稳定可靠。折叠体积小，便于携带。</p> <p>3. 轮子：前轮6英寸后轮8英寸，PU蜂窝设计，避震性能更佳；</p> <p>4. 刹车：采用新式刹车系统，手推双把手下方横杆处上翻刹车，拉紧锁车驻车，一键折叠拉开解锁驻车。</p> <p>5. 座背垫：面料选用优质网布加黑牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵，座垫底部木板加固，配安全带；</p> <p>6. 扶手：后翻泡棉扶手；</p> <p>7. 整体后翻脚托；</p> <p>8. 折叠后尺寸80*69cm，折叠后可站立。</p>	个	1	845.00	中山市福仕得 健身器材有限 公司	小型	符合

18	护理床	君老乐 B01-F	<p>1, 床长度2000mm, 宽度900mm, 床面距地面500mm, 床体承载重量≥300kg产品是以《医用手动病床》企业标准作为设计生产的执行标准。其结构如下:</p> <p>冷轧板须经磷化防腐处理, 表面高压静电喷塑。; 床面板: 主板采用挤压成型条形床面, 具有透气、防滑功能; 床框: 采用40×80≥1.0mm矩形钢材焊接而成, 美观无毛刺。床腿: 采用40×40≥1.0mm矩形钢材焊接而成, 美观无毛刺;</p> <p>2•流线型复合床头尾板(高低搭配), 采用纯正工程塑料, 中空模压一次性吹塑成型。带有防撞包角易清洁; 牢固结实; 暗藏锁定开关, 稳定可靠, 拆卸方便, 可兼作CPR急救功能; 不锈钢扶手清洁方便, 床尾板配亚克力透明床头信息卡; 中部装饰面板颜色可选;</p> <p>3•床垫为6cm厚度外料为透气布料, 里料为半棕半棉设计</p> <p>4•折叠护栏: 5档铝合金支柱, 手柄需单按键快速定位, 操作简便, 具有防夹手功能, 铝合金部分采用电泳着色, 护栏顶端距床板净高380mm, 坚固耐用, 美观大方;</p> <p>5. 病床脚轮: 采用直径为 125±5mm静音轮, 主架采用 PA 材质, 轮体表面采用 TPU 耐磨材质, 牢固耐用; 内置全封闭自润滑轴承, 防水、防异物卷入, 静音耐磨; 中控刹车装置位于床体腿部两侧, 采用不锈钢管焊接外装塑料包面脚踏, 带警示色操作示意。</p>	张	1	1150.00	河北君老乐医疗科技有限公司	小型	符合
19	流食瓶	伟誉建材 流食瓶	吸管饮水、流食、随手杯三合一, 多功能护理杯, 一杯多用更方便, 吸管设计能使饮水者不必仰头即能喝完杯中水, 防止翻洒带有刻度, 材质食品级PP, 容量300ml。	个	1	80.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
20	洗头盆	伟誉建材 洗头盆	平躺式专用洗头盆 长48CM*宽35CM 放水管长度24~61CM 聚丙烯树脂	个	1	60.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合

			浅蓝色、深蓝色 洗头盆一个，放水管一个，胶塞一个 100° 沸水						
21	接尿器	伟誉建材 接尿器	塑料材质，用于卧床老人，方便老人如厕。	个	1	60.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
22	便盆	伟誉建材 便盆	产品容量1200ml，聚乙烯材质，用于卧床老人，方便老人如厕。	个	1	60.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
23	小夜灯	伟誉建材 WY-XYD-01	1. 产品尺寸(mm)：18*86mm; 2. 产品重量(g)：98(±2) 3. 暖光白光双色，功率0.8w（8*01w/LED模块）， 4. 感应角度120°，感应距离：3-6m。ABS材质； 5. 工作电流：30mA;电池类型：锂充电电池；电池容量200mA左右。 6. 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。	个	1	60.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
24	防撞护条	伟誉建材 防撞护条	安装简便环保，省时省工省钱，不用打孔，不破坏墙体环保安全耐用，结实不易变形，外宽3.5cm*3.5cm厚0.7m，pvc材质。	条	1	36.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
25	防撞角	伟誉建材 防撞角	在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤，4cm长10cm宽4cm厚，Pvc材质包角	个	1	5.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合
26	电源插座及开关改造	爱医舟	视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。卫生间使用增加防溅盒，确保用电安全。	套	1	150.00	上海爱医舟医疗科技有限公司	小型	符合
27	穿衣辅助杆	伟誉建材 穿衣辅助杆	尺寸：62cm，材质：PP+海绵材质，穿衣钩曲线造型。	个	1	70.00	邢台伟誉建材有限公司	小型	符合

28	沐浴床	星宝 沐浴床	含：花洒+水袋+充气泵，柔软PVC材质，独立双侧主体气腔，产品尺寸： 195*90*22cm。	张	1	900.00	东莞市星宝实 业有限公司	微型	符合
29	放大镜	加加林 成人放大镜	产品尺寸：内径13.5cm，外径14.5cm，产品材质“ABS+光学玻璃片，电池型 号”4节7号电池，带LED灯，包含：擦镜布+PP袋。	个	1	70.00	博沃尼克（北京 ）运动用品有限 责任公司	小型	符合
30	助听器	一诺医疗 EN-IA013A	1. 主机：电池容量22mA； 2. ★最大饱和声压级OSPL90(db)：≤127dB+3dB, 高频平均OSPL90(db)：117dB ±4dB； 3. ★满档声增益（高频平均值）：30dB±5dB； 4. ★等效输入噪声级：≤29dB+3dB； 5. 总谐波失真：≤5%+3%； 6. 频率响应范围：（不窄于）300Hz～4000Hz。	个	1	530.00	广东一诺医疗 科技有限公司	小型	符合
31	SOS紧急 呼叫器	荣为 YJ-508	手动紧急报警器，具有一键报警、拉绳 报警、低电量检测等功能 1. 供电：3V 供电； 2. 产品样式：符合主流的样式设计、大小合适、质量可靠；3. ★通信方式： 要求基于运营商网络传输，采用NB-IoT物联网通信技术，稳定、可靠、无漏 报； 4. 报警方式：支持按键和拉绳两种报警方式； 5. ★在线检测：支持设备掉线后自动提示设备故障； 6. 防水：要求全防水，达到IP65级标准； 7. 安装：支持双面胶粘贴或86盒两种安装方式，安装牢固，不易脱落。	个	1	140.00	深圳市荣为技 术科技有限公 司	微型	符合
32	智能手表	荣为 HX88-4G	1. ★精准定位：可以实现多重混合定位技术实现精准定位； 2. 轨迹查询：设定间隔后自动记录行走轨迹，方便提供及时贴心的爱护； 3. 电子围栏：可设置安全活动范围； 4. 围栏报警：进入围栏，超出围栏报警； 5. 全网通：支持移动、联通、电信等运营商；	个	1	560.00	深圳市荣为技 术科技有限公 司	微型	符合

			6. 双向通话：支持拨打和接听实时通话； 7. 接听电话：提供电话接听功能； 8. ★紧急呼救：发生紧急情况一键呼救； 9. 语音微聊：可以和绑定用户进行语音聊天； 10. 人工智能：可以提供生活百科、智能语音； 11. 健康检测：可以检测心率、血压、血氧、温度； 12. 计步：可以记录每天运动步数； 13. 睡眠监测：可以记录睡眠质量； ★14. 跌倒报警：可以设定跌倒开关、灵敏度等级，实现跌倒报警； 15. 未佩戴提醒：未检测到数值时，可以提醒未佩戴； 16. 支付宝：具有零钱助手，方便小额支付功能； 17. 闹钟提醒：提供重要事定时提醒； 18. 真人语音提醒：灵活记录语音提醒； 19. 远程关机：可以实现手表远程关机； 20. 远程重置：可以远程重置手表，清除数据； 21. 远程寻机：提供手表自动响铃； 22. 语音播时：可播报当前时间； 23. 天气：可以显示当前天气； 24. 久坐提醒：可以设定每隔10分钟，60分钟不动时提醒； 25. 信息弹屏：可以向手表推送弹屏信息； 26. 其它：短信、通话记录、计算器、计时器等； 27. 间隔测量：设置心率间隔测量时间，最小5分钟； 28. 间隔定位：设置定位间隔时间，最小1分钟； 29. 震动：来电，来信息、测量完成后会震动。						
33	智能拐杖	荣为 ZW-30	★1. 精准定位：可以实现多重混合定位技术实现精准定位； 2. 轨迹查询：可以自动记录行走轨迹，方便提供及时贴心的爱护； 3. 电子围栏：可设置安全活动范围； 4. 围栏报警：提供进入围栏，超出围栏报警；	个	1	350.00	深圳市荣为技术科技有限公司	微型	符合

			5. 全网通：支持移动、联通、电信等运营商； 6. 双向通话：支持拨打和接听实时通话； 7. 接听电话：提供电话接听功能； 8. 紧急呼救：发生紧急情况一键呼救； 9. 语音微聊：手表可以和绑定用户进行语音聊天； 10. 人工智能：可以提供生活百科、智能语音； 11. ★跌倒报警：设定跌倒开关、灵敏度等级，实现跌倒报警； 12. 闹钟提醒：提供重要事定时提醒功能； 13. 真人语音提醒：灵活记录语音提醒； 14. 远程关机：可以远程实现手表关机； 19. 恢复出厂：提供远程恢复出厂，清除数据功能； 20. 远程寻机：提供远程手表自动响铃功能； 21. 语音报时：可以播报报当前北京时间； 22. 语音报电量：可以显示当前手表电量； 23. 语音广播：收到微聊语音信息后，直接广播出来； 24. TYPE-C：TYPE-C接口充电。				司		
34	烟雾报警器	刻锐 SD05	1. 支持本地、远程等多种报警功能； 2. 采用电池供电； 3. 探测器采用一体化设计，通讯模组内置；工作温度范围：-10℃~+50℃； 4. 相对湿度：≤95%（40℃、无凝结）； 5. 监视电流：<6μA，火警电流：<200mA； 6. 在距探测器正前方3m处，火灾报警信号声压级大于 85dB； 7. 具备电池欠压报警功能，电量不足时探测器发出短促的"滴"声音及发光指示； 8. 保护面积：≥40m²。	个	1	90.00	深圳市刻锐智能科技有限公司	小型	符合
35	智能药盒	拓品 智能药盒	1. 提醒形式：闹铃+指示灯； 2. 格数：7格分格设计，可分类药品，可容纳多天药物； 3. 电力规格：锂聚合物电池3.7V/550Amh；	个	1	260.00	深圳市拓品科技发展有限公司	微型	符合

			4. 材料：食品级PP。						
36	血糖仪	爱奥乐 G-777G	1. 显示方法： 大屏幕液晶数字式； 2. 测量方法：电流法； 3. ★测量范围：血糖 1.1~33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)； 4. ★精确度：血糖±0.3mmol/L； 5. 测量检体 微血管全血； 6. 检体大小 0.7 uL； 7. 吸血方式 顶端虹吸； 8. 血球容积比 20 - 60% ； 9. 测量单位 mmol/L (mg/dL)； 10. 测量时间 5s 11. 储存功能：500 组测量值，含日期/时间（免丢失记忆体） 12. 电源： DC5V 13. 适配器规格 输入 100 - 240VAC，输出 5V - - - 00mA 14. 电池寿命：充放电 400 次 15. 使用温湿度：+10℃~+40℃ <80%RH （在范围外测量，测量结果有偏差） ； 16. 保存温湿度： - 20℃~+55℃ <80%RH （在范围外测量，测量结果有偏差） ）。	个	1	480.00	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	小型	符合
37	电子血压计	爱奥乐 A999G	1. 显示方法： 大屏幕液晶数字式； 2. 测量方法： 示波法； ★3. 测量范围： 压力 0~280mmHg； 4. 脉率 40~195 次/分； ★5. 精确度： 压力±3mmHg； 6. 脉率数 ±5% 7. 加压/泄压： 使用微电子气泵控制系统来进行加压/泄压；	个	1	560.00	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	小型	符合

			8. 储存功能： 2X50 组测量值，含日期/时间（免丢失记忆体）； 9. 电源： DC 5V； 10. 适配器规格 输入 100 - 240VAC，输出 5V - - - 00mA 11. 使用温湿度： +5℃~+40℃ RH≤80% （在范围外测量，测量结果有偏差）； 12. 保存温湿度： - 20℃~+55℃； 13. 运行大气压力： 70KPa~106KPa； 14. 运输和储存大气压力 50KPa~106KPa； 15. 适合臂周 22cm - 32cm。						
38	血氧仪	雅斯 KE-6004	1. 测量范围： 0~100%； 2. 误差： 当血氧饱和度的测量范围在70%~100%，允许3. 绝对误差为±2%；小于70%无定义； 4. 测量范围： 30bpm（次/min）~250bpm（次/min） 误差： ±2bpm或±2%取大值； 5. 分辨率： 血氧饱和度为1%，脉率为1bpm； 6. 抗环境光干扰能力： 在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%。 7. 具有数据传输功能； 8. 自动改变显示方向。	个	1	160.00	广西凯尔医疗科技有限公司	小型	符合
39	动态血压记录仪	同声 TSB-631DB-N	1. 显示方式： 数码管 2. 测量方法： 示波法升压测量 3. 传感器： 半导体数字传感器 4. 测量范围： 压力： 0KPa-39KPa(290mmHg) ★血压： 40mmHg-240mmHg 脉搏： 度数的±5% ★精度： 压力±3mmHg 血压： 平均误差±5mmHg 标准差： 8mmHg 5. 过压保护： 29. 0KPa(290mmHg) 6. 储存记忆： 单组60次记忆储存 7. 电源： 可充电锂电池 8. 通讯方式： 移动（电信）NB-IOT含五年流量 9. 自动关机： 无任何动作120S自动关机	台	1	1450.00	广州市同声电子科技有限公司	小型	符合

			10. 使用环境： 温度：5℃-40℃ 二类环境						
40	动态血糖仪	欧泰 M8	1. ★传感器数值更新频次：5分钟/个； 2. 校准方式：无需指尖血校准； 3. 佩戴位置：上臂背侧； 4. ★传感器血糖浓度探测范围：2mmol/L~25.0mmol/L； 5. 传感器电源：DC3.0V（一节锂电池）； 6. 传感器使用寿命：10天/14天； 7. 传感器组件包及敷贴器的货架寿命：12个月； 8. 传感器内存：可存储长达10天/14天的数据； 9. 操作温度：5℃~40℃； 10. 传感器组件包及敷贴器的储存温度：4℃~25℃； 11. 操作和储存的相对湿度：10%~90%； 12. 传感器的防水等级：IPX8（可承受浸入水下1米长达1小时）； 13. 操作和储存的大气压：70kPa~106kPa； 14. 传感器组件包及敷贴器的运输温度：4℃~25℃； 15. 传感器组件包及敷贴器的运输相对湿度：10%~90%； 16. 传感器组件包灭菌方式：电子束灭菌； 17. 发射器发射频带：2400MHz~2483.5MHz 发射器调制类型 GFSK（高斯频移键控）调制； 18. 发射器有效辐射功率：-6dBm； 19. 实时动态葡萄糖监测软件：提供血糖数据的实时显示、统计、存储和报告查看与输出，并可对异常血糖值提供提示信息，并记录全部提醒内容。可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件。	个	1	700.00	欧态科技（无锡）有限公司	小型	符合
41	电子体重秤	天晟 TSB8041	1. 称量范围：5kg-180kg； 2. 误差：测量值在 5.0~50.0Kg 范围内时，允许绝度误差为±0.3Kg；测量值在 50.0~100.0Kg 范围内时，允许绝度误差为±0.6Kg；测量值在100.0~180.0Kg 范围内时，允许绝度误差为±0.8Kg； 3. 分辨率：0.1Kg。	个	1	200.00	浙江天晟电子有限公司	小型	符合
...							

其他费用	无
投标总价(本项 填写单价合计 金额)	人民币小写：12882.00 元
	人民币大写：壹万贰仟捌佰捌拾贰元整
其他说明	SOS紧急呼叫器、智能手表、智能拐杖等需要数据传输的智能医养设备，我单位提供的报价中需要包含一年的通讯费

注：投标人分项设备及产品报价均按照以上格式进行报价，在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质
量标 准和检测报告等。 “数量” 一栏均填写“1”, 结算数量以实际供货为准。

投标人(公章或电子签章)：上海爱医舟医疗科技有限公司 法定代表人或授权人(签字或印鉴或电子签章)